

OLYMPUS®

WW
MICRO
FOURTHIRDS

使用说明书

感谢您购买奥林巴斯产品。

为了确保您的安全，请在使用之前仔细阅读本使用说明书，并将其妥善保存，以供需要时参考。

M. ZUIKO DIGITAL

ED 300mm f4.0 IS PRO



WC943402
Printed in China

● 奥林巴斯(中国)有限公司

热线咨询电话: 400-650-0303
工作时间: 星期一 ~ 星期五 8:45~17:30
法定节假日休息

主页: <http://www.olympus-imaging.cn>

客户服务中心:

北京: 北京市朝阳区新源南路1-3号

平安国际金融中心A座8层

邮编: 100027

上海: 上海市复兴中路1199号

明园商务中心A座301室

邮编: 200031

● 奥林巴斯香港中国有限公司

数码相机维修服务中心:

香港九龙旺角亚皆老街8号

朗豪坊办公大楼 L-4207室

客户服务热线: +852-2376-2150

传真: +852-2375-0630

E-mail: cs@olympus-ap.com

<http://www.olympus.com.hk>

出版日期 2015.9.

© 2015 OLYMPUS CORPORATION

部件名称

- | | | |
|----------|----------|-----------|
| ① 距离指示标记 | ④ IS开关 | ⑦ 三脚架安装部位 |
| ② 对焦环 | ⑤ L-Fn按钮 | ⑧ 镜头遮光罩 |
| ③ 对焦限制开关 | ⑥ 装饰环 | |

1 切换对焦方式

滑动对焦环可在AF/MF之间切换。

A: AF/MF 在此位置不能看到距离指示标记，可使用照相机的设置切换AF/MF。

B: MF 在此位置中可看到距离指示标记，AF不起作用。转动对焦环以调整焦距。


2 对焦限制开关

设置摄影距离的范围。对焦在设定的距离内完成。

2 IS开关

ON: 镜头和机身的防抖功能起作用。IS按照照相机中的IS设置工作。

OFF: 镜头和机身的防抖功能关闭。



请使用最新的照相机固件。

E-M5、E-M10系列、E-P系列、E-PL系列、E-PM系列

如需在其他制造商的数码相机上安装此镜头，请与其他制造商联系。

按下此按钮时，AF不起作用。

拆卸三脚架安装部位:

向左转动三脚架安装部位旋钮将其松开①。向左转动三脚架安装部位, 将其与标记对齐②, 然后将其从镜头主体取下③。

对准标记并将装饰环插入①，然后将其向右转动直至停止②。

将其向外拉动直至停止①，然后将其向右转动②。

不能从镜头取下镜头遮光罩。

- 使用 2 枚以上或比较厚的滤光镜进行拍摄时，图像边缘可能被切除。
- 使用闪光灯时，闪光灯可能会被镜头、遮光罩等遮挡。
- 当对焦方式从 MF 切换至 AF/MF 再切换回 MF 时，对焦距离可能会改变。请重新调整对焦距离。
- 距离指示仅作参考。
- 根据使用条件可能减少可拍摄的照片数量。
- 请同时握持照相机机身和镜头，避免单独握持照相机机身。可能无法保持防水性能和光学性能。

 警告：安全防范须知

- 请勿用镜头看太阳。否则可能会引起失明或视觉损伤。
- 请勿在未装上镜头盖的状态下放置镜头。阳光聚集时会引起故障或火灾。
- 装上照相机时请勿将镜头对准太阳。阳光聚集时会引起故障或火灾。

- 卡口 : Micro Four Thirds 接口
- 焦距 : 300 毫米 (相当于 35 毫米照相机的 600 毫米镜头)
- 最大光圈 : F4.0
- 视角 : 4.1°
- 镜头结构 : 10 组 17 枚
- 光圈范围 : F4.0 ~ F22
- 拍摄距离 : 1.4 米 ~ ∞ (无穷远)
- 对焦方式 : AF/MF 转换
- 重量 : 1,270 克 (不包括盖子、三脚架安装部位和装饰环)
- 外形尺寸
- 最大直径 $\times$ 长度 : $\Phi 92.5 \times 227$ 毫米
- 镜头遮光罩 : 内附
- 滤光镜安装螺纹直径 : $\Phi 77$ 毫米
- 可用于 MC-14

* 设计和规格可能会进行更改，恕不另行通知。

Micro Four Thirds 和 Micro Four Thirds 标识是 OLYMPUS CORPORATION 的商标或注册商标。

根据中华人民共和国〔电子信息产品污染控制管理办法〕需显示的内容

环保使用期限	部件名称	有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ^{VI})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	机体外壳	×	○	○	○	○	○
	电子组装零件	×	○	○	○	○	○
	内部结构零件	×	○	○	○	○	○
	光学零件	○	○	○	○	○	○